



Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 180mm



Date comandă

Numărul de comandă	724861 180
GTIN	4003773043706
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend. KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru atașarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Notă:

Modelul anterior nr. 724860 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	180 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere