

**HOLEX****Perie rotundă Sârmă din oțel 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M: 115XM14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571203 115XM14
GTIN	4067263906568
Clasa articolului	57H

**Descriere****Execuție:**

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

**Aplicație:**

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

**Răsucită spre stânga**, se evită în mod sigur desprinderea timpurie. Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă **pe polizoare unghiulare**.

**Descriere tehnică**

Grosimea perilor	0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	24 mm
Ø periei D <sub>1</sub>	115 mm
Număr de cozi răsucite	20

Turație maximă	12500 min <sup>-1</sup>
Filet M	M14
Lățimea garniturii L <sub>1</sub>	14 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Tip produs	Perie rotundă