


**HOLEX****Perie rotundă Răsucire alternativă, sârmă din oțel 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M: 115X22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Clasa articolului	57H

**Descriere****Execuție:**

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

**Aplicație:**

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

**Răsucire alternativă (dreapta/ stânga)** pentru un efect mai agresiv la lucrările dificile de periere. Recomandată pentru utilizarea pe colțuri și muchii, cu funcționare silențioasă.

**Descriere tehnică**

Turație maximă	12500 min <sup>-1</sup>
Lățimea garniturii L <sub>1</sub>	14 mm
Ø periei D <sub>1</sub>	115 mm
Ø găurii d <sub>1</sub>	22 mm

Număr de cozi răsucite	20
Grosimea perilor	0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	24 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Tip produs	Perie rotundă