

Garant

Clește de precizie cu tăiere laterală, formă normală, SFW, Lungimea totală: 125mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	725393 125
GTIN	4067263950707
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Cap subțire, tășuri călite prin inducție și șlefuite precis; cu mini teșitură fină.
Brațe îmbrăcate în plastic, cu arc de deschidere.

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă semidură cu \varnothing de până la	0,15 - 0,8 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu \varnothing de până la	0,15 - 2 mm
Lungimea totală	125 mm
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Mâner	Manșon de plastic
Proces producție	Tășuri călite inductiv și precis rectificat
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Caracteristici nume produs	SFW

Latură cu arc de deschidere

da

Tip produs

Clește de tăiere