

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit pentru lustruire cu diamant, Ø cozii /  
Mărimea plăcuței: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	265377 25
GTIN	4069515036221
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Instrument de lustruire cu diamant pentru clasele de materiale P, M, K, N și S.

**Funcționare:**

Presiunea vârfului de lustruire generează un flux de material din stratul de material adiacent celui de suprafață.

**Aplicație:**

Pentru tratarea suprafețelor până la  $R_a = 0,3 \mu\text{m}$  de materiale de prelucrat până la 65 HRC.

**Date de utilizare:**

Viteza de tăiere  $v_c$  = valoarea prelucrării de finisare (valoare de pornire). În cazul vibrațiilor reduceți viteza de tăiere pas cu pas. Avans  $f = 70\%$  din valoarea prelucrării de finisare (valoare de pornire). Închidere  $a_p = 0,1 \text{ mm}$  (valoare de pornire) până la max. 0,2 mm.

**Livrare:**

Inclusiv vârfului diamantat de lustruire și șurub de fixare.

**Notă:**

Pentru pregătire, se recomandă o calitate a suprafeței de cel puțin  $R_a = 1,6 \mu\text{m}$ .

**Descriere tehnică**

## Fișă de date

Lungimea totală L	25 mm
Vârf diamantat de lustruire	269016 1
Serie	Master Mute
Decalaj central L <sub>3</sub>	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	30 mm
Șurub de strângere	269024 2
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Număr caneluri de răcire	3
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/265377-25>