



Set de micrometre digitale de interior cu ieșire de date și i-wi, Domeniu de măsurare: 6-12mm



Date comandă

Numărul de comandă	428942 6-12
GTIN	4059192065218
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte sau micrometre de interior pentru măsurare rapidă cu filet de racordare pentru înlocuirea ușoară a capetelor de măsurare. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.**

Micrometre de interior cu limitator de cuplu de frecare extins, măsurători rapide pe un pas de tijă de 1,5 mm. Funcții practice de măsurare, de ex. 3 valori PRESET, afișarea toleranței prin simboluri, ABS.

Cu sistem radio integrat i-wi pentru transmiterea simplă, fără fir a datelor de măsurare către orice PC.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428932 cu calibre-inel aferente.

Accesorii opționale:

Extensie cod 428950, cablu de date cod 498941, calibru-inel cod 484030, placă de prindere pentru stativ pentru micrometru de exterior cod 428951.

Radioreceptor pentru i-wi, tip Stick cod 498912 ref. STICK.

Descriere tehnică

Fișă de date

Număr de baterii incluse	1
Număr de capete micrometrice	3
Număr de inele de calibrare	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Tip de baterii	Celulă buton
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 65
Domeniu de măsurare	6 - 12 mm
Ø inel calibrare	8/10 mm
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/428942-6-12>