

HOLEX**Bare rotunde pentru scule de gravat, Carbură, D×lungime: 2X40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Carbură plină. Bară de gravare cu tăiș drept. Rectificare rotundă la exterior cu bătaie radială maximă de 0,005 mm. Suprafață plană rectificată în prealabil. **Toleranța cozii până la un diametru de 8 mm = h7.**

Aplicație:

Pentru gravare și copiere în producția de unelte și matrițe.

Descriere tehnică

Ø D	2 mm
Lungime	40 mm
Lungimea de tăiere	3 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Lame din oțel rapid