

Garant**Cap de frezare, teșitură la 45° cu RI, HB730, Ø D h10: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210100 25
GTIN	4045197557421
Clasa articolului	21M

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Descriere tehnică

Lungime cap l	32 mm
Lungimea tăișului L_2	19 mm
Ø de tăiere D	25 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,5 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,12 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,09 mm
Referință de prindere	24 mm
Unghi teșitură	45 grad
Serie	TopCut
Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de lucru
Tip	N

Împărțirea tăișului	inegal
Unghiul elicei	40 grad
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățimea de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală mm
Lățimea de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D mm
Strategie de așchiere	HPC
Răcire interioară	da
Suport recomandat	GARANT TopCut
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

Cheie de montaj Tip 21X5	219987 21X5
Adaptor pentru chei dinamometrice Tip 21X5	219986 21X5