

Garant

Plăcuță amovibilă pentru frezare AOMT110408 SR, pentru freză Softcut®, HB7510-1



Date comandă

Numărul de comandă	215445 ST1400
GTIN	4069515039239
Clasa articolului	2A1

Descriere

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Avans f_z per dinte	0,18 mm
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	AOMT110408 SR
Categorie	HB7510-1
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	340 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		