

Garant

Plăcuță amovibilă pentru frezare AOMT110404 TR, pentru freză Softcut®, HB7830-1



Date comandă

Numărul de comandă	215485 UNI
GTIN	4069515039369
Clasa articolului	2A1

Descriere

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	AOMT110404 TR
Categorie	HB7830-1
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

Fișă de date

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		