



## Dispozitiv de tăiat țevi cu acumulator, Tip: M12PCSS/0



### Date comandă

Numărul de comandă	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**Dispozitiv de tăiat țevi cu acumulator** cu cap de tăiere din oțel inoxidabil. **Adaptare automată** la Ø țevii. **Tăieturi rapide**, de ex. țevi de cupru cu Ø de 15 mm în mai puțin de 3 secunde. Lățime totală 40 mm, distanță minimă față de perete 40 mm. Nu se livrează **cu acumulator și încărcător**. Dispozitiv de tăiat țevi pentru **țevi din inox** cu Ø de 12–28 mm.

#### Notă:

Acumulatori de la Cod 073814.

### Descriere tehnică

Interval de turație	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Număr de acumuloare incluse	0
Denumirea producătorului	M12 PCSS-0
Ø maxim al țevii de cupru	12 - 28 mm
Greutate	1,5 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiunea acumulatorului	12 V

Ø maxim al țevii de oțel inoxidabil	12 - 28 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tip produs	Dispozitiv de tăiat țevi