

Garant**SC.T 09T304, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Aplicația principală	N
Sfărâmbător de așchii	AM
Condiție de tăiere	continuu
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Categorie	HU7310
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCGT 09T304
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire