

**Clește universal de forță, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	700401 180
GTIN	4003773043072
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Putere mare de tăiere la consum redus de energie. Fălci de prindere dințate. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 63 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2 mm
Lungimea totală	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 63 HRC)
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat

Fișă de date

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional