

Garant**CaraFin corpuri de șlefuire diamantate, Lustruire, Tip: D10****Date comandă**

Numărul de comandă	501595 D10
GTIN	4069515040358
Clasa articolului	55A

Descriere**Execuție:**

Corpurile de șlefuire diamantate (legate în EVA-PU) produc o îndepărtare micro-abrazivă. Pentru lustruirea, netezirea și curățarea tuturor materialelor. Produce suprafețe lucioase. Ideal pentru etapa de prelucrare după preșlefuire cu corpuri de șlefuire ceramice și plastice. Îndepărtează în siguranță microbavurile de pe metale neferoase și de pe aluminiu. Este garantată o durată lungă de viață a corpurilor de lustruire, deoarece diamantul este legat direct de EVA-PU și astfel nu este posibilă ruperea diamantului atunci când este utilizat în mod corect. În cazul în care corpurile de lustruire sunt foarte murdare, acestea pot fi curățate cu apă și agenți de curățare.

Aplicație:

Pentru utilizare în **mașina de șlefuire cu vibrații GARANT GMT2 (cod 501310 GMT2)**.

Livrare:

Conține suficiente corpuri de șlefuire diamantate pentru o umplere completă a mașinii de șlefuire cu vibrații GARANT GMT2.

Descriere tehnică

Lungime	10 mm
Lățime	10 mm
Înălțime	5 mm
Nivel de șlefuire	Etapa de lustruire finală

Fișă de date

Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Caracteristici nume produs	Lustruire
Tip produs	Corpuri de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Uscat	recomandat		