

**Garant****Freze unghiulare la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Din oțel călit special pentru scule, pentru funcționare antivibrații și durată îndelungată de utilizare. Datorită tăișului plan special se obține o suprafață de calitate superioară.

**Notă:**

Pentru **a utiliza** toate cele 4 tăișuri, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată**.

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 9IP**.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	105 mm
Lungime activă $L_1$	31 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø cozii $D_s$ h6	25 mm
Ø tăișului $D_c$	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT 09T304
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219810