

Garant**TC.T 110202, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 110202 HU7310 Categorie: HU7310

Sfărâmător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Sfărâmător de așchii	AM
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuu

Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCGT 110202
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire