

Garant
TC.T 16T304, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	260986 HB7020
GTIN	4045197699794
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 16T304 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfărâmător de aşchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire