

Garant**Freze unghiulare la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Din oțel călit special pentru scule, pentru funcționare antivibrații și durată îndelungată de utilizare. Datorită tăișului plan special se obține o suprafață de calitate superioară.

Notă:

Pentru **a utiliza** toate cele 4 tăișuri, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată**.

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT 09T304
Ø tăișului D _c	32 mm
Ø cozii D _s h6	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219810 (9IP, 2,2 Nm)
Lungime activă L ₁	41 mm
Lungimea totală L _{ges}	110 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219810
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2