

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB7525, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	215069 ST900
GTIN	4045197554420
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile **extrem de stabile** conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și rectificat. Structura cu granulație submicronică le conferă tenacitate și rezistență ridicată la uzură.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 5 \text{ mm}$ .

Rază la colț: 0,4 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,14 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,14 mm
Tip	ST900
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT 09T304 TR
Categorie	HB7525

Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	160 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		