

Garant**TC.T 16T304, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuu
Sfărâmtător de așchii	AM
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	N
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCGT 16T304

Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire