

**Garant****TC.T 16T304, Categorie: HB725****Date comandă**

Numărul de comandă	260986 HB725
GTIN	4045197685568
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TC.T 16T304 HB725 Categorie: HB725

Sfărâmbător de așchii: UM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	UM
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	UNI
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Categorie	HB725

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire