

**mimatic**  
Tool Systems**Pânze de ferăstrău PolySAW-G Lățime ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218226 63
GTIN	2050001737175
Clasa articolului	29C

**Descriere****Execuție:**

Pentru secționare, tăiere și canelare.  
Cu PolySAW-G se poate debita până la bază.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e$  max.

**Descriere tehnică**

Tip de suport de bază	16/26
Adâncime de atac $a_{e\max}$ per tăiere	18,5 mm
Lățimea plăcuței E	6 mm
Ø D	63 mm
Număr de dinți Z	24
Coadă tip	cu alezaj
Strat de acoperire	TiAlN

Avans $f_z$	0,025 mm
Material	Carbură
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

### Accesorii

Suport de bază Coadă Weldon Tip 16/26	218205 16/26
Suport de bază PolySAWCu alezaj Tip 16/26	218210 16/26