

Garant**Freză pentru canale în T, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 40/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cu coadă cu suprafață de antrenare și răcire interioară. Conicitate accentuată în zona de acțiune, pentru accesibilitate în cele mai înguste fante. Tratament anticoroziv al suprafeței.

Aplicație:

Pentru canelare și despicare conform DIN 650.

Notă:

Se va lucra, de preferință, cu răcire interioară pentru a asigura o evacuare optimă a așchiilor. GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Înălțimea canalului a_p	17 mm
Ø tăişului D_c	40 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP.T 09T308
Lungimea totală L_{ges}	108 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø gulerului d_1	21 mm
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	2

Unghi teșitură	90 grad
Număr plăcuțe amovibile	4
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză pentru canale

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219841
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP