


Garant
Cuțit de strung tip eco, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 20/6mm

Date comandă

Numărul de comandă	273830 20/6
GTIN	4045197576231
Clasa articolului	21W

Descriere
Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{max} (5×lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striaiilor. Nu apar striaiii până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	6 mm
Adâncime de retezare t_{max}	30 mm
Lățimea funcțională L_4	21,5 mm
Șurub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Lungime cap L_1	40,5 mm
Lungimea totală L	99,5 mm
Serie	Eco
Lățimea cozii b	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere Tip 7	279815 7
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600