

Garant**Cap de frezare pentru finisare, teșitură la 45°, HB730, Ø D h10: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210340 10
GTIN	4045197523341
Clasa articolului	21M

Descriere tehnică

Ø de tăiere D	10 mm
Lungimea tăișului L ₂	12,5 mm
Lungime cap l	18 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,2 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,05 mm
Referință de prindere	10 mm
Unghi teșitură	45 grad
Număr de dinți Z	6
Serie	TopCut
Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Unghiul elicei	50 grad
Direcția de așchiere	orizontal
Lățimea de atac a _e la operația de frezare	0,1×D la frezare laterală mm

Strategie de aşchiere	HPC
Răcire interioară	nu
Suport recomandat	GARANT TopCut
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

Adaptor pentru chei dinamometrice Tip 8X3	219986 8X3
Cheie de montaj Tip 8X3	219987 8X3