


VBMT 110308, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Clasa articolului	25E

Descriere

VBMT 110308 CA510 Categorie: CA510
 Sfârâmtor de așchii: HQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
 Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmtor de așchii	HQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire