

Garant

Freze-disc / de debitat cu arbore Lățime HSS ap = 2,2 mm, Ø D / număr de dinți Z: 63/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă

218424 63/4

GTIN

4045197533852

Clasa articolului

21P

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistență la temperaturi.**

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Utilizare text publicitar:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Nr. comandă: 218440 până la 218444 (vezi catalogul principal)

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Discurile din HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Lungimea gulerului L_1	38 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 1,5 mm	51,4 mm
\varnothing gulerului d_1	32 mm
\varnothing suportului de bază d_2	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1119
\varnothing tăișului D_c	63 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	15,5 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 3,1 mm	52,8 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 2,2 mm	52 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc