

Garant**VB.T 110304, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261224 HU7310
GTIN	4045197696236
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 110304 HU7310 Categorie: HU7310

Sfărâmător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	N
Sfărâmător de așchii	AM

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT 110304
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire