

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Tip: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2132 HART
GTIN	4067263078869
Clasa articolului	GGN

Descriere**Adaptat pentru:**

Freză cu avans mare GARANT Power Q Mini Cod 213052 – 213058.

Conținut:

50 × 213068 HART

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.**Descriere tehnică**

Avans f_z per dinte	0,5 mm
Conținut	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGX 10T308ZESR
Categorie	HB9715
Materialul sculei	carbură
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,4 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat	80 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	50 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	35 m/min	H
GG(G)	recomandat	355 m/min	K
Aer	recomandat		

Accesorii

ANGX 10T308ZESR Tip HART

213068 HART