

Garant**APMT 100305 TR, HB7520, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2129 UNI
GTIN	4067263078838
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiiilor așchietoare.

Adaptat pentru:

HOLEX GG2123, GG2124 precum și GARANT și freza pentru colțuri HOLEX 90° Nr. 215800 – 215870.

Conținut:

50 × 215880 UNI

Notă:

Valori de referință

Pentru $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100305 TR
Categorie	HB7520
Materialul sculei	carbură
Grosimea plăcii	3,55 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
GG(G)	recomandat	220 m/min	K
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

APMT 100305 TR Tip UNI

215880 UNI