

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9640, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Adaptat pentru:**

Freză cu avans mare GARANT Power Q Mini Cod 213052 – 213058.

**Conținut:**

50 × 213064 ST900

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$ .**Descriere tehnică**

Conținut	50
Avans $f_z$ per dinte	0,9 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGX 10T308ZEER
Categorie	HB9640
Materialul sculei	carbură
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,8 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

**Accesorii**

ANGX 10T308ZEER Tip ST900

213064 ST900