

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: ST1400

Date comandă

Numărul de comandă	GG2131 ST1400
GTIN	4067263078852
Clasa articolului	GGN

Descriere
Adaptat pentru:

Freză cu avans mare GARANT Power Q Mini Cod 213052 – 213058.

Conținut:

50 × 213066 ST1400

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Descriere tehnică

Conținut	50
Avans f_z per dinte	0,9 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGX 10T308ZEER
Categorie	HB9540
Materialul sculei	carbură
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,8 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

ANGX 10T308ZEER Tip ST1400

213066 ST1400