


VBMT 160404, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Clasa articolului	25E

Descriere

VBMT 160404 CA510 Categorie: CA510
 Sfărâmător de aşchii: HQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
 Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Sfărâmător de aşchii	HQ
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuu
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire