

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 160612****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2911 160612
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	50
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Toleranță	M
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de așchiere $a_{p \max}$	5,5 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p \min}$	0,8 mm

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Cuprins	250170 HB7140-2
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2911 160612