

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2133 INOX
GTIN	4067263078876
Clasa articolului	GGN

Descriere**Adaptat pentru:**

Freză cu avans mare GARANT Power Q Mini Cod 213052 – 213058.

Conținut:

50 × 213070 INOX

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.**Descriere tehnică**

Avans f_z per dinte	0,8 mm
Conținut	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGX 10T308ZEER
Categorie	HB9740
Materialul sculei	carbură
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,8 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

ANGX 10T308ZEER Tip INOX

213070 INOX