

Garant**XNEX 080608, HB7635, Tip: INOX**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2139 INOX |
| GTIN | 4067263078937 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere

Adaptat pentru:

Freză unghiulară GARANT 90° nr. 215101 și freză unghiulară HOLEX 90° nr. 215102.

Conținut:

50 × 215188 INOX

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------------------------|
| Conținut | 50 |
| Avans f_z per dinte | 0,13 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | XNEX 080608 |
| Categorie | HB7635 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\text{max}}$ | 4 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 6 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 190 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 130 m/min | M |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |
| Aer | recomandat | | |

Accesorii

XNEX 080608 Tip INOX

215188 INOX