

Garant**XNEX 080608, HB7525, Tip: ST900**

Date comandă

Numărul de comandă	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

Adaptat pentru:

Freză unghiulară GARANT 90° nr. 215101 și freză unghiulară HOLEX 90° nr. 215102.

Conținut:

50 × 215185 ST900

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descriere tehnică

Conținut	50
Avans f_z per dinte	0,18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbură
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	335 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

XNEX 080608 Tip ST900

215185 ST900