

Garant

**Plăcuță amovibilă VCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7130-2,
Dimensiuni: 160408**



Date comandă

Numărul de comandă	GG3571 160408
GTIN	4067263097259
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	261459 HB7130-2
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3571 160408