

**Garant****VBGT 110301, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	AM
Condiție de tăiere	continuu
Rază la colț	0,1 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicația principală	N
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT 110301
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire