

Garant**Burghiu în spirală cu vârf în trepte HSS N, neacoperit, Ø DC h8: 2,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG4004 2,5
GTIN	4067263078975
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 114004.**

Teșiturile sunt nitrurate. Deosebit de stabil și robust datorită **miezului întărit**. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricității. Taiș obținut prin ascuțire de precizie. Coadă **cu 3 suprafețe de prindere în plus** pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.

- **Ideal pentru execuția de găuri precise în tablă, țevi și profile.**
- **Găurire sigură, fără centrare sau fără punctare, inclusiv pe suprafețe ondulate, datorită ascuțirii inovative de precizie.**
- **Găurirea înclinată se poate face cu ușurință după pătrunderea în material a primei trepte a vârfului burghiului.**
- **Găurire cu mult mai puțin efort decât la găurirea cu burghiele obișnuite DIN338-HSS – până la un diametru de 13 mm, livrat direct pe mașina de găurit și înșurubat, cu acumulator.**
- **Îmbinare pozitivă stabilă și sigură, în universalul cu 3 bacuri.**
- **Utilizare universală într-un spectru larg de materiale, inclusiv în plastic, lemn, acril, fără rupere sau spargere.**
- **Fără trepidații și fără agățarea burghiului, inclusiv în cazul materialelor cu pereți subțiri.**
- **La ieșirea găurii nu se formează bavuri.**
- **Ideal pentru găurirea șuruburilor sau a niturilor.**

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Burghiu cu coadă cilindrică, **fără suprafață de prindere.**

Descriere tehnică

Conținut	20
Ø nominal D_c	2,5 mm
Unghiul la vârf	118 grad
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea canalului de așchii L_c	30 mm
Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	26,3 mm
Avans f pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm/rot
Număr de dinți Z	2
Coadă tip	Coadă cilindrică
Ø cozii D_s	2,5 mm
Lungimea totală L	57 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	70 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel $< 500 \text{ N/mm}^2$	recomandat	30 m/min	P

Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	10 m/min	P
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu în spirală cu vârf în trepte HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114004 2,5
--	------------