

Garant**VB.T 160408, Categorie: HB7310**

Date comandă

Numărul de comandă	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 160408 HB7310 Categorie: HB7310
Sfârâmător de aşchii: AM
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 4 mm
Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	N
Sfârâmător de aşchii	AM
Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min

Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire