

HOLEX®
Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 50 A = 100, Ø de strângere D1: 8 mm

Date comandă

Numărul de comandă	300340 8
GTIN	4045197144102
Clasa articolului	32A

Descriere
Execuție:

Cu gaură Balluffchip.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600 – 308806. Cheie de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: AD

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min⁻¹

Concentricitate: ≤ 3 μm

Ø exterior D: 28 mm

Șurub de strângere de schimb 309900: 8

Descriere tehnică

Șurub de strângere de schimb 309900	8
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø exterior D	28 mm
Suport	SK 50 A = 100

Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC

Accesorii

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308812 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308830 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308810 50
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308820 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308700 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50