

Garant
VC.T 160404, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SS

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de aşchii	SS

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire