

LOCTITE**Produs de etanșare, 50 ml, ID producător: 648**

Date comandă

Numărul de comandă	083341 648
GTIN	5010266006659
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se folosește întreaga suprafață de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată și solicitări dinamice (rezistență ridicată la forfecare).

Aplicație:

Produs universal pentru adaos, rezistență mare la temperaturi înalte. Preferat pentru lagăre, arbori etc.

Notă:

Suprafețele se tratează întâi cu substanță universală de curățare Cod 083391 și Cod 083392.

Descriere tehnică

Marcare substanțe periculoase	GHS07 Atenție
Marcare substanțe periculoase	GHS05: Efect caustic
Denumirea producătorului	LOCTITE 648
Rezistența manuală după	10 min
Moment de rupere minim	29 Nm

Vâscozitate dinamică	450 - 550 mPas
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	toleranță la uleiuri
Valabilitate de la data producției	24 lună
Cantitate de umplere	50 ml
recomandat pentru domeniu de utilizare	Îmbinare cu joc sau îmbinare cu fretare
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
Bază chimică	Metacrilat de uretan
Forma	lichid
Joc maxim	0,15 mm
Culoarea	verde
recomandat pentru material	Oțel
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Punct de aprindere	93,3 °C
Intervalul de temperatură	-75 - 180 °C
Rezistența la funcționare conform	3 h
Demontare	doar prin încălzire
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Densitate	1,1 g/cm ³
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Produs de etanșare

Accesorii

Pompă de mână peristaltică cu set de ace de dozare
Recomandată pentru mărirea recipientului 50 ml

083344 50