


**Garant****Tarod de mașină Forma B, vaporizat, M: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2150 M3
GTIN	4067263086017
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:****Precum Cod 132150.**

Formă deosebit de stabilă.

**Porțiune de ghidare cu canale de ungere**, dar fără canale de așchii. **Con de atac forma B, cu porțiune dură de atac.****Avantaj:****Autoghidare optimă și evitarea formării unui al doilea filet** la inversarea sensului de rotație.**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Dimensiunea filetului	M3
Tip de filet	M
Standard	DIN 371
Ø cozii D <sub>s</sub>	3,5 mm
Ø găurii de centrare	2,5 mm
Ø Filet	3 mm
Adâncimea filetului	9 mm

Conținut	10
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	2,7 mm
Pas filet	0,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Lungimea totală L	56 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții

---

## Accesorii

Tarod de mașină Forma B M M3	132150 M3
------------------------------	-----------