

Garant**VCGT 110302, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261453 HU7310
GTIN	4045197671561
Clasa articolului	21G

Descriere

VCGT 110302 HU7310 Categorie: HU7310

Sfârâmător de aşchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Sfârâmător de aşchii	AM

Aplicația principală	N
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 110302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire