


Garant**Tarod de mașină Forma B, vaporizat, M: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2150 M6
GTIN	4067263086048
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 132150.**

Formă deosebit de stabilă.

Porțiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de așchii. **Con de atac forma B, cu porțiune dură de atac.****Avantaj:****Autoghidare optimă și evitarea formării unui al doilea filet** la inversarea sensului de rotație.**Descriere tehnică**

Ø Filet	6 mm
Pas filet	1 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	6 mm
Conținut	10
Adâncimea filetului	18 mm

Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	80 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Ø găurii de centrare	5 mm
Dimensiunea filetului	M6
Tip de filet	M
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții

Accesorii

Tarod de mașină Forma B M M6	132150 M6
------------------------------	-----------