

**Garant**
**VC.T 160408, Categorie: HB7415**


### Date comandă

Numărul de comandă	261374 HB7415
GTIN	4045197672698
Clasa articolului	21G

### Descriere

VC.T 160408 HB7415 Categorie: HB7415  
 Sfârâmător de așchii: TIS  
 Toleranță: M  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 1 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 70 m/min

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	TIS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 1 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 70 m/min
Avans $f$	0,1 mm/rot
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	S

Categorie	HB7415
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire