


VCGX 1103005, Categorie: SP4019

Date comandă

Numărul de comandă	261381 SP4019
GTIN	5660058
Clasa articolului	28D

Descriere

VCGX 1103005 SP4019 Categorie: SP4019

Sfărâmător de așchii: 62

Adâncime de tăiere a_p : 0,15 - 3 mm

Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 440 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 3 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	UNI
Sfărâmător de așchii	62
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Categorie	SP4019
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Materialul sculei	Carbura
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cap de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGX 1103005
Numărul de schimbări / tășuri	2
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru