

Garant**VC.T 160404, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261458 HU7310
GTIN	4045197671882
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Aplicația principală	N
Sfărâmător de aşchii	AM
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire